

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Krāvnēsība pie 4 km/h	630 kg
Krāvnēsība pie 6 km/h	525 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnēsība	1260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	1,36 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Foro, non lavoro
Diametrs	250 mm
Protektora platums	60 mm
Ass atveres diametrs	190 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Pasūtījuma numurs 00830877
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Pasūtījuma numurs 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.