

NOVATECH


ЕТР 080X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555

Номер на поръчката 00802713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Товароносимост при 6 км/ч	400 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,66 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	40 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	40 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D
Тип лагер	6204

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

