

KAPPA LOAD

9651TOO250P63

EAN 4031582314649
Bestelnummer 00830361



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ○ ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Behuizingstype	Wielen met Richtingsslot
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1320 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1100 kg
Statisch draagvermogen	2640 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	305 mm
Totaal gewicht	5,337 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Offset	61 mm
Draaicirkel	398 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA LOAD

9651TOO250P63

EAN 4031582314649
Bestelnummer 00830361



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

