

# DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196

Número de comanda 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	75 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	75 mm
Corporació ample	75 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6204

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	750 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	600 kg
Tracidad de carga estàtica	1500 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,208 kg

# DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196

Número de comanda 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

