

# ALPHA

3477PIR200P63

EAN 4031582354263



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 205 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 410 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 240 mm                               |
| Largura geral                     | 96 mm                                |
| Peso geral                        | 3,193 kg                             |

## RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                     |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento                  | Rolamento liso                    |
| Eixo                       | Aparafusado com porca             |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011)           |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 200 mm                            |
| Largura do Piso            | 30 mm                             |
| Largura do corpo           | 50 mm                             |
| Dureza do Piso (A)         | 80 Shore A                        |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Folha de aço, pesada  |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 55 mm                 |
| Raio giratório          | 167 mm                |
| Interferência giratória | 334 mm                |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 105 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ALPHA

3477PIR200P63

EAN 4031582354263



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

