

## KAPPA LOAD

9650TOP250P63 CL67

EAN 4031582314410

Numer zamówienia 00830248



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ●

Hałas ruchowy ● ● ○ ○ ○

Odejście ● ● ● ● ●

Odporność na korozję ● ● ● ● ○

## PODSTAWOWE ATY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Kappa load                         |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                     |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 1320 kg                            |
| Nośność przy 6 km/h            | 1100 kg                            |
| Nośność statyczne              | 2200 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                              |
| Wysokość całkowita             | 305 mm                             |
| Szerokość całkowita            | 110 mm                             |
| Waga całkowita                 | 5,348 kg                           |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, ciężki               |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło     |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Naturalna biel                 |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 250 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

## OBUDOWA

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał               | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie                              |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmacniane                                       |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe wzdłużne<br>Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                                      |
| Wysięg                 | 61 mm                                                        |
| Promień działania koła | 187,5 mm                                                     |
| Zasięg działania koła  | 375 mm                                                       |
| Średnica kopuły        | 111 mm                                                       |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 135 mm             |
| Szerokość płytki                       | 110 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9650TOP250P63 CL67

EAN 4031582314410

Numer zamówienia 00830248



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

