

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	○ ○ ○ ○ ○
움직임 소음	○ ○ ○ ○ ○
내마모성	○ ○ ○ ○ ○
부식방지	○ ○ ○ ○ ○

핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	310 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	160 mm
전체 너비	118 mm
전체 체중	6.94 kg

하우징

오프셋	30 mm
회전 반경	84 mm
회전 간섭	168 mm
돔 직경	104 mm

휠

베어링	가공되지 않은 허브
직경	100 mm
트레드 폭	30 mm
차체 너비	30 mm

피팅

플레이트 길이	112 mm
플레이트 너비	112 mm
플레이트 홀 길이(최대)	92 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	92 mm
플레이트 구멍 직경	9 mm

