

ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Emisia de CO ₂ (categoria 3)	9.95
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	350 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Compatibil cu WeAssist	
Capacitate de încărcare statică	700 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	240 mm
Lățime totală	115 mm
Greutate totală	2 kg

FURCĂ

Materialul de construcție	Tablă de oțel, grea
Formă Furcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	140 mm
Lățimea plăcii	115 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115

Numărul de comandă 00003029
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

