

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numéro de commande 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Couleur de la roue	Métallique
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8,4 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps de roue	35 mm
Dureté du bandage (D)	95 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Inoxydable	✓
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids	0,341 kg

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numéro de commande 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

