


NOVATECH

ETP075X50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ● ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Novatech

Tip kućišta Tocak

Nosivost na 3 km/h 550 kg

Statički Nosivost 1100 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

TOCAK

Materijal za telo Čelik, gvožđe

materijal omotaca Poliuretana, liveno

Nošenje precizini kuglicni lezaj

štitnici omotaca Sa threadguard

Prečnik 75 mm

Širina omotac 50 mm

dimenzija rupa osovina 25 mm

dužina glavnice 50 mm

Teškoća gazećeg omotac (A) 92 Šor A

Tip ležaja 6005

TEHNIČKI CRTEŽI

