

AGILA

2477DIK125R05-28

EAN 4031582301915



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●●○○

Исчезновение ●●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 163 mm |
| Общая ширина | 60 mm |
| Общий вес | 1,49 kg |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 41 mm |
| Радиус поворота | 131 mm |
| Поворотное соединение | 262 mm |
| Диаметр купола | 60 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Материал корпуса | Листовая сталь |
| Материал протектора | Литая резина, без следов |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет Колесо | Пассивированный голубым |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

ФИТИНГ

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 28 mm |
| Длина Болт | 45 mm |
| Положение резьбы Болт | 19 mm |
| Количество монтажных отверстий Болт | 2 |

AGILA

2477DIK125R05-28

EAN 4031582301915

Номер заказа 00006787
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

