

PURETECH AIR

DQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на резбата	Пневматична гума, профил на блок
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	400 mm
Ширина на Резба	100 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	74 mm
Твърдост на Резба (A)	55 Бръснач А

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ○ ○ ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech air
Тип	Колело
Товароносимост при 3 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	400 kg
Общо тегло	2.44 kg

PURETECH AIR

DQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

