

# BASETECH

POR080X34-Ø12 WHITE

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Basetech                      |
| Typ obudowy                    | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 125 kg                        |
| Nośność statyczne              | 250 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                         |
| Waga całkowita                 | 0,102 kg                      |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen               |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko              | Łożysko walcowe            |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu          |
| Średnica             | 80 mm                      |
| Szerokość Bieżnia    | 34 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 12 mm                      |
| Długość piasty       | 44,4 mm                    |
| Twardość Bieżnia (D) | 65 Shore D                 |

# BASETECH

POR080X34-Ø12 WHITE

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

