

## P10-40X15 / 8

EAN 4031582338089



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Corrosieweerstand ● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Productnaam              | Accessoire |
| Behuizingstype           | Accessoire |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 40 kg      |
| Statisch Draagvermogen   | 80 kg      |
| Totale hoogte            | 8 mm       |
| Totaal gewicht           | 0,024 kg   |

## BEVESTIGING

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Type bevestiging                      | Stift met U-vormige plaat |
| Lengte plaat                          | 40 mm                     |
| Breedte plaat                         | 15 mm                     |
| Lengte bevestigingsgat<br>(maximaal)  | 32 mm                     |
| Breedte bevestigingsgat<br>(maximaal) | 32 mm                     |
| Diameter bevestigingsgat              | 4 mm                      |