

# ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ○ ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha stainless                           |
| Тип                                | Фиксированное Колесная опора              |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 100 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Да                                        |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -40 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 280 °C                                    |
| Общая высота                       | 108 mm                                    |
| Общая ширина                       | 85 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,46 kg                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы       | Широкая                    |
| Цвет             | Нержавеющая сталь          |

## КОЛЕСО

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Материал корпуса        | Пластик термореактивный, термостойкий |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо              |
| Подшипник               | Втулка сухого подшипника              |
| Ось                     | Винт с гайкой                         |
| Цвет Протектор          | черный                                |
| Цвет Колесо             | черный                                |
| Диаметр                 | 80 mm                                 |
| Ширина Протектор        | 35 mm                                 |
| Ширина тела             | 35 mm                                 |
| Твердость Протектор (D) | 90 Береговая D                        |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 100 mm                 |
| Ширина пластины                          | 85 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 77 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 60 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 77 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 9 mm                   |

# ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи изделия

