ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●○○○
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	280 °C
Общая высота	108 mm
Общая ширина	85 mm
Общий вес	0,46 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Нержавеющая сталь

КОЛЕСО

Материал корпуса	Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Втулка сухого подшипника
Ось	Винт с гайкой
Цвет Протектор	черный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	80 mm
Ширина Протектор	35 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (D)	90 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	100 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия







© Copyright 2026 TENTE International GmbH