

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Numéro de commande 00033063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45.5 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech heat
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	160 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Poids	0.54 kg

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Numéro de commande 00033962

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

