

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Pasūtījuma numurs 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	20 kg
Statiskā kravnesība	40 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	42,5 mm
Kopējais platums	26 mm
Kopējais svars	0,046 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	32 mm
Protektora platums	14 mm
Korpusa platums	14 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūtnis	Vienas bumbas sacensības
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	11 mm
Pagrieziena rādiuss	27 mm
Grozāms savienojums	54 mm
Kupola diametrs	26,5 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	38 mm
Plāksnes platums	32 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	24 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	30 mm
Plāksnes atveres diametrs	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Pasūtījuma numurs 00032082

TEHNISKIE RASĒJUMI

