ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	138 mm
Общая ширина	60 mm
Общий вес	0,96 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	38 mm
Радиус поворота	88 mm
Поворотное соединение	176 mm
Диаметр купола	60 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, черная, электропроводная
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический расширитель, квадратный
Длина Стержень	24 mm
Распорный фитинг (минимум)	22 mm
Распорный фитинг (максимум)	24 mm
Подсказка	Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2470DYK100R47-21,5/24


EAN 4031582341218

Номер заказа 00006650

Чертежи изделия







© Copyright 2026 TENTE International GmbH