

BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриація              | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Basetech                   |
| Тип корпусу                        | Колесо                     |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 200 kg                     |
| Статичний Вантажопідйомність       | 400 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                      |
| Загальна вага                      | 0,177 kg                   |

КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                   |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння                 | Підшипник ковзання             |
| Захист різьби           | Без різьби                     |
| Діаметр                 | 125 mm                         |
| Протектор               | 40 mm                          |
| Діаметр отвору Вісь     | 12 mm                          |
| Довжина хаба            | 44,4 mm                        |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D                |

# BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

