

# LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378  
Номер замовлення 00034521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea clinic                                              |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12531 - Ліжко-ліжка                                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 150 kg                                                    |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 150 kg                                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 450 kg                                                    |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                                    |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                                     |
| Загальна висота                    | 155 mm                                                    |
| Загальна ширина                    | 71 mm                                                     |
| Загальна вага                      | 1,03 kg                                                   |
| Сертифікація                       | Протестовано та відстежується TÜV Süd                     |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 150 mm                          |
| Протектор               | 15 mm                           |
| Ширина тіла             | 15 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал            | Поліамід                        |
| Виля Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Офсет (Зсув)        | 47,5 mm                         |
| Радіус повороту     | 127 mm                          |
| Поворотне з'єднання | 254 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 45,5 mm                         |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
| Діаметр Болт     | 32 mm                                                        |
| Довжина Болт     | 42 mm                                                        |



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Нагорода  
Interzum



IF Дизайн  
Award

# LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378

Номер замовлення 00034521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

