

BASETECH

POR080X34-Ø12 HL44,4 NEGRA

EAN 4031582442656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	34 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Basetech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,102 kg

BASETECH

POR080X34-Ø12 HL44,4 NEGRA

EAN 4031582442656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

