

## LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317350

Bestelnummer 00071254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                             |
| Type                         | Zwenkwiel met lastafhankelijke rem |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 40 kg                              |
| Statisch Draagvermogen       | 80 kg                              |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 61 mm                              |
| Totale breedte               | 55 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,104 kg                           |

## WIEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen             |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber    |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus   |
| As                            | Genageld                  |
| Kleur loopvlak                | Verkeersgrijs A (RAL7042) |
| Kleur Wiel                    | Grafietzwart (RAL9011)    |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes        |
| Diameter                      | 50 mm                     |
| Breedte Loopvlak              | 8 mm                      |
| Asgatdiameter                 | 0 mm                      |
| Naaflengte                    | 0 mm                      |
| Breedte wielkern              | 8 mm                      |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A                |

## VORK

|                 |   |
|-----------------|---|
| Materiaal       | Polypropyleen                               |
| Vork Vorm       | Dubbele wielbehuizing, gesloten, met koepel |
| Zwenklager      | Stift, zwenkend                             |
| Kleur           | Grafietzwart (RAL9011)                      |
| Offset          | 20 mm                                       |
| Zwenk radius    | 52 mm                                       |
| Uitzwenking     | 104 mm                                      |
| Diameter koepel | 45 mm                                       |

## BEVESTIGING

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging | Stift met grijping, met kraag |
| Diameter Stift   | 11 mm                         |
| Lengte Stift     | 20 mm                         |

# LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317350  
Bestelnummer 00071254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

