

LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317350
Bestelnummer 00071254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel met lastafhankelijke rem
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	61 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,104 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele wielbehuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Uitzwenking	104 mm
Diameter koepel	45 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met grijping, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	20 mm

LUMINA

A523PJI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317350
Bestelnummer 00071254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

