INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●○
Ruído de movimento	●●●●○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,39 kg

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Indefinido
Material do piso da roda	Polipropileno, macio
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Número de encomenda 10011100

Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH