

# LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                 |
| Type                         | Zwenkwiel              |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 40 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | Nee                    |
| Roestvrij                    | Nee                    |
| Statisch Draagvermogen       | 80 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                  |
| Totale hoogte                | 56 mm                  |
| Totale breedte               | 54 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,05 kg                |

## VORK

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polypropyleen                               |
| Vork Vorm                  | Dubbele wielbehuizing, gesloten, met koepel |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend                             |
| Kleur                      | Chroom                                      |
| Offset                     | 20 mm                                       |
| Zwenk radius               | 52 mm                                       |
| Uitzwenking                | 104 mm                                      |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen           |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus |
| As                            | Genageld                |
| Kleur loopvlak                | Grafietzwart (RAL9011)  |
| Kleur Wiel                    | Grafietzwart (RAL9011)  |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 50 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 7 mm                    |
| Breedte wielkern              | 7 mm                    |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D              |

## BEVESTIGING

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging          | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 8 mm                          |

# LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312

Bestelnummer 00073005

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

