

# INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582300178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Integral                                                  |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
| Padrão                            | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares                |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 150 kg                                                    |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                                                    |
| Elétrico condutivo                | Não                                                       |
| Aço inoxidável                    | Não                                                       |
| Capacidade de carga estática      | 450 kg                                                    |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                                                    |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                                     |
| Altura total                      | 158 mm                                                    |
| Largura geral                     | 62 mm                                                     |
| Peso geral                        | 0,98 kg                                                   |
| Certificação                      | Testado e monitorizado por TÜV Süd                        |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média              |
| Em Forma de Garfo       | Fechado                          |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinzento branco (RAL9002)        |
| Offset                  | 35 mm                            |
| Raio giratório          | 97,5 mm                          |
| Interferência giratória | 195 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 62 mm                            |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor do Piso                | Cinzento ardósia (RAL7015)       |
| Cor da Roda                | Cinzento ardósia (RAL7015)       |
| Anti-fios                  | Anti-fios integrados             |
| Diâmetro                   | 125 mm                           |
| Largura do Piso            | 32 mm                            |
| Largura do corpo           | 32 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |

## ENCAIXE

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo de fixação                             | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
| Diâmetro do Furo                            | 32 mm                                               |
| Comprimento do Furo                         | 51 mm                                               |
| Posição da rosca do furo                    | 7 mm                                                |
| Quantidade de furos: parafusos de 4 fixação |                                                     |

Prémio IF  
DesignPrémio  
Red Dot  
Design

# INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6


EAN 4031582300178

Número de encomenda 00039275

### Product Drawings



**BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.**

Prémio IF  
DesignPrémio  
Red Dot  
Design