

AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931
Objednávací číslo 00004981



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila stainless
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	160 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	0,549 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdość Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, střední
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Nerezové ocel
Poloměr otáčení	60 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	77 mm
Šířka plotny	67 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	46,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	61,5 mm
Průměr otvoru plotny	8,5 mm
Informace	Dlouhá strana desky 90° od dráhy.

AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931
Objednáací číslo 00004981



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

