



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Novatech

Tipo Roda

Capacidade de carga a 3 km/h 400 kg

Capacidade de carga estática 800 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

Peso geral 1,585 kg

RODA

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	95 mm
Largura do Piso	40 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	45 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Tipo de rolamento	6204ZV

DESENHOS TÉCNICOS

