

## ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő            |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 135 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Igen                       |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 270 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                      |
| Összsúly                          | 1,77 kg                    |
| Teljes szélesség                  | 115 mm                     |

## VÁZ

|              |                  |
|--------------|------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles           |
| Szín         | Kék passzívált   |

## KERÉK

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez                               |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
| Csapágó                      | Tűgörgős csapágó                        |
| Tengely                      | Csavar anyával                          |
| Kerék színe                  | Kék passzívált                          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül              |
| Átmérő                       | 160 mm                                  |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                                   |
| Test szélessége              | 40 mm                                   |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                              |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 115 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233

Rendelési szám 00028781

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

