

## ELASTECH

IEP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tread hardness                      | suau                                    |
| Material corporal                   | Alumini                                 |
| Material de la banda de rodadura    | Tirant elàstic, negre, vulcanitzat      |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió           |
| Roda de color                       | 3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005) |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                        |
| Diametralització                    | 250 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                                   |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 20 mm                                   |
| Longitud del cub                    | 60 mm                                   |
| Corporació ample                    | 50 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 68 Shore A                              |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ● |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Elastech |
| Tipus                      | Aro      |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 500 kg   |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 400 kg   |
| Conducció elèctrica        | No       |
| Inoxidable                 | No       |
| Tracidad de carga estàtica | 1000 kg  |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C    |
| Pes total                  | 2,37 kg  |

# ELASTECH

IEP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Número de comanda 00801772  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IEP 250x50-Ø20 H1.60

EAN 4031582319750

Número de comanda 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.