

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Rendelési szám 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Duratech plus |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 240 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 200 kg |
| Statikus teherbírás | 480 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, szupernehéz |
| Futófelület anyaga | Dupla karimás, nyomvonalas |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 50 mm |
| Futófelület szélessége | 26 mm |
| Tengely furat átmérője | 15 mm |
| Kerékagy hossza | 32 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Rendelési szám 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

