PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	550 kg
Belastning ved 4 km/t	550 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	550 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	102 mm
Samlet bredde	86 mm
Samlet vægt	2 kg

GAFFEL

Farve	Hvid
Udladning	46 mm
Udfaldsradius	77,5 mm
Udfaldsdiameter	155 mm
Dome-diameter	86 mm

HJUL

Leje	Rulleleje , dæmpet
Hjul farve	Sort
Diameter	63 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Fælgbredde	30 mm

MONTERING

Pladelængde	90 mm
Pladebredde	90 mm
Længde på pladehul (maksimum)	70 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	70 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Bestillingsnummer 00062069

Produkttegninger

