

ZETA STAINLESS

8671UFX200P63

EAN 4031582313680

订单号 00829737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Zeta stainless
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	400 kg
6 公里/小时的载重	320 kg
不锈	✓
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总高	240 mm
总宽度	96 mm
总重量	3.63 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	灰色/无标记
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	64 岸 A

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	55 mm
旋转半径	155 mm
转向干涉	310 mm
圆顶直径	96 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	74 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	74 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ZETA STAINLESS

8671UFX200P63

EAN 4031582313680
订单号 00829737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

