

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525
Bestelnummer 00830926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Asgatdiameter	15 mm
Naaflengte	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	240 kg
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,576 kg

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525
Bestelnummer 00830926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

