

## ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ○ ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha stainless               |
| Typ                            | Kółko stałe                   |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 100 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Tak                           |
| Nośność statyczne              | 200 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 280 °C                        |
| Wysokość całkowita             | 108 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 85 mm                         |
| Waga całkowita                 | 0,46 kg                       |

## OBUDOWA

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Materiał obudowy | Nierdzewne, ciężka |
| Kształt Widelec  | Poszerzane         |
| Kolor            | Stal Nierdzewne    |

## KOŁO

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Tworzywo sztuczne termoutwardzalne, odporne na wysoką temperaturę |
| Materiał bieżnia     | Identyczny z korpusem Koło                                        |
| Łożysko              | Sucha tuleja łożyskowa                                            |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki                                    |
| Kolor Bieżnia        | Czarny                                                            |
| Kolor Koło           | Czarny                                                            |
| Średnica             | 80 mm                                                             |
| Szerokość Bieżnia    | 35 mm                                                             |
| Szerokość korpusu    | 35 mm                                                             |
| Twardość Bieżnia (D) | 90 Shore D                                                        |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 100 mm             |
| Szerokość płytki                       | 85 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 77 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 60 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 77 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu

