

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17 (90)

EAN 4031582210750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	25 kg
Statisch Draagvermogen	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	28 mm
Totaal gewicht	0,018 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	25 mm
Breedte Loopvlak	13 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Hoekig

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	40 mm
Breedte plaat	17 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	30 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	30 mm
Diameter bevestigingsgat	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17 (90)

EAN 4031582210750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

