

# ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                   |
| Materiaal wielkern            | Plaatstaal, zwaar                       |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                    |
| Wielkleur                     | Jet black (vergelijkbaar RAL9005)       |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                     |
| Diameter                      | 160 mm                                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                                   |
| Diameter Asgat                | 20 mm                                   |
| Naaflengte                    | 60 mm                                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                                   |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 68 Shore A                              |

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Elastech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 540 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 450 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch draagvermogen       | 900 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totaal gewicht               | 1,12 kg                       |

# ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus


EAN 4031582346664

Bestelnummer 00834683

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

SEP 160x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582346654

Bestelnummer 00524383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.