PRODUCTINFORMATIE

# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●○○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●● |
| Slijtage | ●●●○○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Elastech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 540 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 450 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 900 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totaal gewicht | 1,12 kg |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Materiaal wielkern | Plaatstaal, zwaar |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Wielkleur | Jet black (vergelijkbaar RAL9005) |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Diameter Asgat | 20 mm |
| Naaflengte | 60 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 68 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Bestelnummer 00834683

**Producttekeningen**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Bestelnummer 06534683




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH