

NOVATECH

ETY 080X25-Ø25

EAN 4031582369427
Bestelnummer 00839178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers (RS/2RS)
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	12 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	130 kg
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,38 kg

TECHNISCHE TEKENINGEN

