

# LINEA

5941UAC100P51 RAL9002

EAN 4031582353181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                             |
| Type                         | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen   |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 120 kg                            |
| Roestvrij                    | ✓                                 |
| Statisch Draagvermogen       | 240 kg                            |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                             |
| Totale hoogte                | 124 mm                            |
| Totale breedte               | 82 mm                             |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten        |
| Lager                         | Precisiekogellager, roestvrij |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes               |
| Diameter                      | 100 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                         |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                    |

## VORK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materiaal       | Polyamide           |
| Vork Vorm       | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager      | Precisiekogellagers |
| Kleur           | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset          | 32 mm               |
| Zwenk radius    | 108 mm              |
| Uitzwenking     | 216 mm              |
| Diameter koepel | 52 mm               |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 95 mm              |
| Breedte plaat                      | 70 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 50 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



IF Design Award

# LINEA

5941UAC100P51 RAL9002

EAN 4031582353181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

