

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Coni di sfere
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Asse diametro del foro	6 mm
Lunghezza mozzo	22 mm
Larghezza corpo	20 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	50 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,07 kg

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Numero d'ordine 00008698
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

