

# AGILA

2471YGO125R05-28

EAN 4031582341683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                            |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja        |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                           |
| Električni provod              | ✓                                |
| Statički Nosivost              | 200 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                            |
| Sveukupna visina               | 163 mm                           |
| Ukupna težina                  | 1,077 kg                         |

## TOCAK

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Materijal za telo          | polipropilen, električni provodnik            |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje                    | klizni lezaj                                  |
| stićnici omotaca           | Bez stražara                                  |
| Prečnik                    | 125 mm  |
| Širina omotac              | 32 mm   |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                                     |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| ofset           | 41 mm                 |
| okretni radijus | 131 mm                |
| Otpor okretanju | 262 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf  | 28 mm           |
| Dužina sraf   | 45 mm           |

# AGILA

2471YGO125R05-28

EAN 4031582341683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

