

## OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Omikron flex                |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 900 kg                      |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 600 kg                      |
| Statikus teherbírás               | 1800 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 272 mm                      |
| Összsúly                          | 11 kg                       |

## KERÉK

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntöttvas                   |
| Futófelület anyaga           | Ultratech öntött poliuretán |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó     |
| Tengely                      | Csavar anyával              |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel      |
| Átmérő                       | 200 mm                      |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                       |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                  |

## VÁZ

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Anyag        | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz     |
| Villa alakja | Speciális funkció                   |
| Forgócsapágó | Axiális, barázdált tűgörgős csapágó |
| Ellensúlyoz  | 100 mm                              |
| Körbeforgás  | 200 mm                              |
| Körbeforgás  | 400 mm                              |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 140 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 110 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 105 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 13 mm                    |
| Csavar furat átmérője             | 105 mm                   |