

ZETA

4680IFP250P63

EAN 4031582365979

Número de encomenda 00837703



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Zeta
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	400 kg
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Altura total	290 mm
Largura geral	96 mm
Peso geral	4,799 kg

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinza/não deixa marcas
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	67 Shore A

SUPOORTE

Material	Folha de aço, muito pesada
Em Forma de Garfo	Amplio, Reforçado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Cor	Passivada a azul
Offset	55 mm
Raio giratório	180 mm
Interferência giratória	360 mm
Diâmetro do dome	96 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	105 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ZETA

4680IFP250P63

EAN 4031582365979

Número de encomenda 00837703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA

4680IFP250P63

EAN 4031582365979

Número de encomenda 00837703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

