

PURETECH

PIO075x25-Ø8

EAN 4031582356632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Puretech
Tip	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	60 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	120 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.1 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
dužina glavcine	26.5 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A