

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Número de pedido 00800109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ○○○○○

Ruido de movimiento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistencia a la corrosión ○○○○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Footmaster

Tipo Rueda giratoria Rueda

Capacidad de carga a 3 km/h 310 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 90 °C

Altura total 160 mm

Ancho total 118 mm

Peso total 6,94 kg

ARO

Cojinete Sin mecanizar Cubo

Diámetro 100 mm

Ancho de Banda de rodadura 30 mm

Anchura del cuerpo 30 mm

SOPORTE

Desplazamiento 30 mm

Radio de giro 84 mm

Interferencia de giro 168 mm

Diámetro del domo 104 mm

AJUSTE

Longitud de la placa 112 mm

Anchura de la placa 112 mm

Longitud del orificio de la placa (máxima) 92 mm

Anchura del orificio de la placa (máxima) 92 mm

Diámetro del orificio de la placa 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Número de pedido 00800109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

