PRODUKTINFORMATION

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Glide
Type	Tilpasset løsning
Belastning ved 3 km/t	30 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	33 mm
Samlet bredde	50 mm
Samlet vægt	0,06 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polypropylen
Gaffel Form	Lige
Drejekrans	Stift, drejelig
Dome-diameter	38 mm
Kravediameter	50 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Bestillingsnummer 00072176

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH