

DURATECH

TOP 080X60-Ø25 HL60

EAN 4031582331011

Número de comanda 00827802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliàmida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	60 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6005

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	480 kg
Tracidad de carga estàtica	1200 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,441 kg

DURATECH

TOP 080X60-Ø25 HL60

EAN 4031582331011

Número de comanda 00827802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

