

ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182
 订单号 00860930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●○○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Zeta reverse
外壳类型	带弹簧式方向锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	480 kg
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	240 mm
总重量	2.871 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板，非常重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
偏移量	55 mm
旋转半径	155 mm
转向干涉	310 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT46

EAN 4031582398182
订单号 00860930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

